


nástrčná patice MHAP-PI

č. dílu: 197260

FESTO

pro připojovací a bateriové bloky MHA1-P...-PI a MHP1-P...-PI



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	klip
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	4 g
elektrické připojení	2 piny zásuvka
rozsah provozního napětí DC	≤ 60 V
přípustné proudové zatížení	3 A
délka kabelu	0.5 m
průměr kabelu	1 mm
struktura kabelu	2x0,14
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-20 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-20 ... 50 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA
materiál nástrčných kontaktů	pocínovaná slitina mědi