


# zásuvka s kabelem KMH-1

č. dílu: 197264

FESTO

pro elektromagnetické ventily MHA1-P...-HC/TC a MHP1-P...-HC/TC



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí DC	24 V
stupeň krytí	IP40 v montovaném stavu
okolní teplota	-40 ... 80 °C
hmotnost výrobku	7 g
elektrické připojení	zásuvka 2 piny
délka kabelu	1 m
typ upevnění	klip
barva tělesa	černý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	POM
informace o materiálu pláště kabelu	PVC