


## tlumič hluku U-E-1/8

č. dílu: 197475  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ, Nepoužívejte prosím do nových konstrukcí. Alternativní výrobek viz portál podpory.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



### katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak pro vakuový ejektor	0 ... 8 bar
průtok vzhledem k atmosféře	1,700 l/min
hladina akustického tlaku	76 dB(A)
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	3.9 g
připojení pneumatiky	PT1/8
informace o materiálu tlumicí vložky	PE
informace o materiálu závitové části	PE