


tlumič hluku U-E-1/4

č. dílu: 197476
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ, Nepoužívejte prosím do nových konstrukcí. Alternativní výrobek viz portál podpory.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak pro vakuový ejektor	0 ... 8 bar
průtok vzhledem k atmosféře	3,200 l/min
hladina akustického tlaku	77 dB(A)
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	11.4 g
připojení pneumatiky	PT1/4
informace o materiálu tlumicí vložky	PE
informace o materiálu závitové části	PE