

tlumič hluku U-E-1/4-S

č. dílu: 197479
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ, Nepoužívejte prosím do nových konstrukcí. Alternativní výrobek viz portál podpory.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak pro vakuový ejektor	0 ... 8 bar
průtok vzhledem k atmosféře	2,200 l/min
hladina akustického tlaku	85 dB(A)
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	16 g
připojení pneumatiky	G1/4
informace o materiálu tlumicí vložky	bronz
informace o materiálu závitové části	mosaz