

# spirálová hadice z plastu PUN-6X1-S-1-BL

č. dílu: 197590

FESTO

vysoce přizpůsobivé, velmi odolné hydrolyze.



## katalogový list

parametr	hodnota
pracovní délka	1 m
vnější průměr	6 mm
délka bloku	0,344 m
vnitřní průměr	4 mm
průměr vinutí	46 mm
počet vinutí	23
provozní tlak závislý na teplotě	-0,95 ... 10 bar
povolení	TÜV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-35 ... 60 °C
hmotnost výrobku	51 g
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 6 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 4 mm s maticí pro nátrubek s vnitřním průměrem 4 mm
barva	modrý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
materiál hadice	TPE-U(PU)