

spirálová hadice z plastu PUN-8X1,25-S-6-SW

č. dílu: 197610

FESTO

vysoce přizpůsobivé, velmi odolné hydrolyze.



katalogový list

parametr	hodnota
pracovní délka	6 m
vnější průměr	8 mm
délka bloku	0.904 m
vnitřní průměr	5.7 mm
průměr vinutí	60 mm
počet vinutí	87
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
povolení	TÚV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-35 ... 60 °C
hmotnost výrobku	440 g
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 8 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm s maticí pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm
barva	černý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
materiál hadice	TPE-U(PU)