

spirálová hadice z plastu PUN-12X2-S-2-SW

č. dílu: 197615

FESTO

vysoce přizpůsobivé, velmi odolné hydrolyze.



katalogový list

parametr	hodnota
pracovní délka	2 m
vnější průměr	12 mm
délka bloku	0.452 m
vnitřní průměr	8 mm
průměr vinutí	95 mm
počet vinutí	20
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
povolení	TÚV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-35 ... 60 °C
hmotnost výrobku	420 g
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 12 mm
barva	černý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
materiál hadice	TPE-U(PU)