


# ventilový terminál CDVI5.0

č. dílu: 197648

FESTO

ventilový terminál CDVI, Clean Design.



## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

| parametr                           | hodnota  |
|------------------------------------|--|
| funkce ventilu                     | 3/2 monostabilní, v klidu uzavř.<br>3/2 monostabilní, v klidu otevř./uzavř.<br>3/2 monostabilní, v klidu otevř.<br>2/2 monostabilní, v zákl. pol. otevř.<br>2/2 monostabilní, v klidu uzavř.<br>5/3 ve stř. pol. uzavř.<br>5/3 ve stř. poloze odvětr.<br>5/3 ve stř. pol. pod tlakem<br>5/2 impulsní<br>2x3/2 monostabilní, v klidu uzavř.<br>2x3/2 monostabilní, v klidu otevř.<br>5/2 monostabilní |
| velikost ventilu                   | 24 mm  |
| max. normální jmenovitý průtok     | 650 l/min pro 24 mm  |
| provozní tlak                      | -0.9 ... 10 bar  |
| povolení                           | C-Tick   |
| podle normy                        | ISO 14159<br>EN 1672-2   |
| jmenovité provozní napětí DC       | 24 V   |
| přípustné výkyvy napětí            | +/- 10 %   |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC  |
| třída odolnosti korozi KBK         | 3  |
| teplota média                      | -5 ... 50 °C   |
| stupeň krytí                       | IP65<br>IP67<br>IP66<br>NEMA 4   |
| okolní teplota                     | -5 ... 50 °C   |
| elektrické řízení                  | vícépólový konektor<br>průmyslová síť  |
| indikace polohy sepnutí            | LED  |
| upozornění k materiálu             | ve shodě s RoHS  |
| typ ovládání                       | elektrický   |
| elektrický systém vst./výst.       | ano  |
| typ terminálu                      | 15   |
| max. počet ventilových pozic       | 16   |
| konstrukce ventilového terminálu   | modulární  |