


saně Mini SLT-20-30-A-CC-B

č. dílu: 197902

FESTO

s přesným robustním vedením v kuličkových pouzdrech a s tlumiči nárazu.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	30 mm
rozsah nastavení dorazu/délka	12 mm
průměr pístu	20 mm
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
tlumení	CC: tlumiče nárazu na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	vedení v kuličkových pouzdrech
konstrukce	kinematika posuvové desky
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	1 ... 10 bar
přesnost opakovatelná přesnost	0.02 mm
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-20 ... 60 °C
energie nárazu v koncových polohách	3 Nm
délka tlumení	8 mm
max. síla Fy	1,110 N
max. síla Fz	1,110 N
max. moment Mx	11 Nm
max. moment My	11 Nm
max. moment Mz	12 Nm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	317 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	376 N
pohybující se hmotnost	1,112 g
hmotnost výrobku	1,138 g
alternativní připojení	viz výkres výrobku
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	HNBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel