

spirálová hadice z plastu PPS-6-15-1/4-BL

č. dílu: 19797

FESTO

se dvěma otočnými šroubeními a těsnicími kroužky, polyamid (není povoleno použití při výrobě potravin).



katalogový list

parametr	hodnota
pracovní délka	15 m
vnější průměr	7.8 mm
délka bloku	0.8 m
vnitřní průměr	6.2 mm
průměr vinutí	75 mm
počet vinutí	86
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 17.2 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-30 ... 80 °C
jmenovitý utahovací moment	11 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	500 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
připojení pneumatiky 2	vnější závit G1/4
barva	modrý
materiál připojovacího závitu	mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál ochrany proti zlomení	ocel pozinkováno
materiál hadice	polyamid 12