


# deska se vzduchovým polštářem ATBT-100-200

č. dílu: 2109868

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	100
délka ložiska	200 mm
montážní poloha	vodorovn.
typ upevnění	s kamenem do drážky
připojení pneumatiky	G1/4
provozní tlak	$\leq 2$ bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
okolní teplota	10 ... 50 °C
teplota média	10 ... 50 °C
třída odolnosti korozi KBK	2
hmotnost výrobku dle délky	3.6 kg/m
tvrdost Shore	D 80 +/-5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
max. zatížení plochy během provozu	400 kg/m <sup>2</sup>
opakovatelná hodnota výšky letu	$\pm 10$ $\mu$ m
rovinnost, seřizeno	60 $\mu$ m
rovinnost, upnuto	110 $\mu$ m