



jednosměrný škrticí ventil GRR-1/2

č. dílu: 2111

FESTO

s pákou s kladkou a nastavitelným výstupním průtokem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/2
nastavovací prvek	páka s kladičkou
typ upevnění	průchozí dírou
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	1,300 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	1250 l/min
provozní tlak	0,3 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
montážní poloha	libovol.
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	735 g