

převlečná matice MCK-PK-3-KU

č. dílu: 211289

FESTO

z polymeru.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	vnitřní závit M6x0,75
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším průměrem 4 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 3 mm s maticí
materiál převlečné matice	POM
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS