



elektromagnetický ventil

MCH-4-1/4

č. dílu: 2201
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	4/2 monostabilní
typ ovládní	elektrický
provozní tlak	2 ... 10 bar
konstrukce	talířové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
stupeň krytí	IP65
princíp těsnění	měkký
typ řízení	nepřímo řízené
vypínací čas	23 ms
spínací čas	16 ms
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-5 ... 40 °C
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 4	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový odlitek