

pružná hadice P-6-BL

č. dílu: 2231
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	13 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	45 mm
vnitřní průměr	6 mm
min. poloměr ohybu	20 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
okolní teplota	-20 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.144 kg/m
připojení pneumatiky	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
barva	modrý
tvrdost Shore	A 68 +/- 5
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	NBR