

# pružná hadice P-13-SW

č. dílu: 2234  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	23 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	100 mm
vnitřní průměr	13 mm
min. poloměr ohybu	50 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
okolní teplota	-20 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.4 kg/m
připojení pneumatiky	für Stecktülle Innen-Ø 13 mm
barva	černý
tvrdost Shore	A 71 +/- 5
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	EPDM SBR