

hadice z plastu PL-4-NT

č. dílu: 2236

FESTO

pro šroubení CK- a N- (povoleno při výrobě potravin).
Max. tlak je dovolen při maximální teplotě.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	6.2 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	22.5 mm
vnitřní průměr	4 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 9 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
schváleno pro potravinářství	FDA 2002/72/EG
okolní teplota	-30 ... 60 °C
povolení	TÜV
hmotnost výrobku dle délky	0.016 kg/m
barva	přírodní
tvrdost Shore	D 42 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	PE