



rychloodvětrávací ventil

SE-3/4

č. dílu: 2280

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	rychloodvětrání
připojení pneumatiky 1	G3/4
připojení pneumatiky 2	G3/4
typ upevnění	průchozí dírou
normální jmenovitý průtok odvětrání 0,6-0,5 MPa (6-5 barů, 87-72,5 psi)	7,500 l/min
normální jmenovitý průtok přívodu 0,6-0,5 MPa (6-5 barů, 87-72,5 psi)	2,500 l/min
provozní tlak	0.5 ... 10 bar
okolní teplota	-20 ... 75 °C
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvářeni eloxovaný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
jmenovitá světlost	19 mm
montážní poloha	libovol.
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-20 ... 75 °C
hmotnost výrobku	710 g
připojení pneumatiky 3	G3/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR