


převodovky EMGA-80-P-G3-EAS-80

č. dílu: 2297690

★ doporučené výrobky

vhodné pro servomotory

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	80 mm
velikost příruby motoru	80 mm
torzní vůle	0.12 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	3:1
max. otáčky na vstupu	7,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	85 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.77 kgcm ²
max. točivý hnací moment	136 Nm
max. účinnost	98 %
tuhost v krutu	6 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	2,000 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	80G
rozhraní převodovky na vstupní straně	80P
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS