


**spojka**  
**EAMC-42-50-8-19**  
č. dílu: 2310376

**FESTO**



**katalogový list**

| parametr                     | hodnota                |
|------------------------------|------------------------|
| poloměr upnutí 1             | 8 mm                   |
| poloměr upnutí 2             | 19 mm                  |
| velikost                     | 42                     |
| jmenovitá délka              | 50 mm                  |
| montážní poloha              | libovol.               |
| max. otáčky                  | 6,000 1/min            |
| shoda ohledně LABS           | VDMA24364-B2-L         |
| skladovací teplota           | -25 ... 60 °C          |
| relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %               |
| okolní teplota               | -25 ... 60 °C          |
| moment setrvačnosti          | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| přenositelný krouticí moment | 17 Nm                  |
| hmotnost výrobku             | 140 g                  |
| upozornění k materiálu       | ve shodě s RoHS        |