


převodovky EMGC-67-A-G1-SEC-67

č. dílu: 2321480
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	67 mm
velikost příruby motoru	67 mm
torzní vůle	0.67 deg
druh převodovky	úhlová převodovka
převodový poměr	1:1
max. otáčky na vstupu	4,500 1/min
provozní teplota převodovky	-20 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	2 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.09 kgcm ²
max. točivý hnací moment	2.1 Nm
max. účinnost	90 %
tuhost v krutu	0.105 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	930 g
kód rozhraní motoru, výstup	67A
kód rozhraní pro vstup motoru	67A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS