


# kyvný pohon DRRD-10-180-FH-PA

č. dílu: 2350968

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	10
úhel tlumení	37 deg
rozsah nastavení úhlu kyvu, na obou stranách	+10 / -100 deg
úhel kyvu	180 deg
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak v Mpa	0.3 ... 0.8 MPa
provozní tlak	3 ... 8 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	0.4 Nm
přípustný moment setrvačnosti	0.002 kgm <sup>2</sup>
hmotnost výrobku	245 g
typ upevnění	průchozí dírou vnitřním závitem dle volby:
připojení pneumatiky	M3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hřídele pohonu	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění hladce eloxováno