

spojovací vedení NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

č. dílu: 2384165

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	28 g
elektrické připojení 1	2x úhlová zásuvka, M12, 3 piny
elektrické připojení 2	úhlový konektor, M8, 4 piny
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	2 A
délka kabelu	0.2 m
průměr kabelu	2.9 mm
struktura kabelu	2x0,14
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-25 ... 80 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)