


# kruhový válec EG-12-40

č. dílu: 2417

FESTO

se zpětnou pružinou



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	40 mm
průměr pístu	12 mm
tlumení	žádné tlumení
snímání polohy	bez
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	2 ... 8 bar
provozní režim	jednočinný tlačný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	68 N
připojení pneumatiky	G1/8