

# upínací dutinka EAMH-110-19-C34

č. dílu: 2429559

FESTO



## katalogový list

| parametr                  | hodnota                |
|---------------------------|------------------------|
| velikost                  | 110                    |
| montážní poloha           | libovol.               |
| max. otáčky               | 5,000 1/min            |
| shoda ohledně LABS        | VDMA24364-B2-L         |
| skladovací teplota        | -25 ... 60 °C          |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 %               |
| okolní teplota            | -10 ... 60 °C          |
| moment setrvačnosti       | 29.9 kgmm <sup>2</sup> |
| hmotnost výrobku          | 188 g                  |
| upozornění k materiálu    | ve shodě s RoHS        |