

# upínací dutinka EAMH-86-16-C27.3

č. dílu: 2430397

FESTO



## katalogový list

| parametr                  | hodnota               |
|---------------------------|-----------------------|
| velikost                  | 86                    |
| montážní poloha           | libovol.              |
| max. otáčky               | 5,000 1/min           |
| shoda ohledně LABS        | VDMA24364-B2-L        |
| skladovací teplota        | -25 ... 60 °C         |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 %              |
| okolní teplota            | -10 ... 60 °C         |
| moment setrvačnosti       | 9.5 kgmm <sup>2</sup> |
| hmotnost výrobku          | 94 g                  |
| upozornění k materiálu    | ve shodě s RoHS       |