


# kruhový válec DGS-40-80-PPV

č. dílu: 2479  
výběhový výrobek

FESTO

s oboustranným, nastavitelným tlumením v konc. polohách  
Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

| parametr                                    | hodnota   |
|---|---|
| zdvih                                       | 80 mm   |
| průměr pístu                                | 40 mm   |
| tlumení                                     | PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách                |
| snímání polohy                              | bez   |
| varianty                                    | jednostranná pístnice   |
| provozní tlak                               | 0.6 ... 10 bar  |
| provozní režim                              | dvojčinný   |
| provozní médium                             | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium   | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| okolní teplota                              | -20 ... 80 °C   |
| délka tlumení                               | 15 mm   |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod   | 633 N   |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 754 N   |
| připojení pneumatiky                        | G1/4  |