


# připojovací deska VABP-S1-1V1G-G14-2

č. dílu: 2614860

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	42 mm
funkční připojení 32	G1/8
funkční připojení 34	G1/8
připojení pneumatiky 22	připojovací deska G1/4
připojení pneumatiky 44	připojovací deska G1/4
montážní poloha	libovol.
provozní tlak	0 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok	1,400 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:4]
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	0 ... 50 °C
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	1,623 g
připojení řídicího tlaku 14	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 4	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tváření
materiál O-kroužku	NBR
materiál šroubů	ocel