

těsnicí kroužek NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

č. dílu: 2652517

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost balení	10
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1.2 MPa -0.95 ... 12 bar -13.775 ... 174 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda (kapalná, bez ledu) vodní pára
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-20 ... 120 °C
jmenovitý utahovací moment	20 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 10 %
hmotnost výrobku	0.05 g
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	PEEK