


kruhový válec DGS-40- -

č. dílu: 2711
výběhový výrobek

FESTO

[bez tlumení v konc. polohách.](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)



příklad zobrazení

katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 2,000 mm
průměr pístu	40 mm
tlumení	žádné tlumení
snímání polohy	bez
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	0.6 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	633 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	754 N
připojení pneumatiky	G1/4