

kruhový válec DGS-40- -PPV

č. dílu: 2712
výběhový výrobek

FESTO

s oboustranným, nastavitelným tlumením v konc. polohách
Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení

katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 1 ... 2,000 mm |
| průměr pístu | 40 mm |
| tlumení | PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách |
| snímání polohy | bez |
| varianty | jednostranná pístnice |
| provozní tlak | 0.6 ... 10 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| délka tlumení | 15 mm |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 633 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 754 N |
| připojení pneumatiky | G1/4 |