

paralelní konstrukční sada EAMM-U-70-D32-60H-96-S1

č. dílu: 2781450

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|-----------------------|
| velikost | 70 |
| montážní poloha | libovol. |
| převodový poměr | 1:1 |
| max. otáčky | 5,000 1/min |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| stupeň krytí | IP65 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| moment setrvačnosti | 118 kgmm ² |
| moment pohonu naprázdno | 0.18 Nm |
| přenositelný krouticí moment | 7 Nm |
| hmotnost výrobku | 1,780 g |
| kód rozhraní pohonu | D32B |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 60H |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |