


# paralelní konstrukční sada EAMM-U-86-D40-80P-102

č. dílu: 2802441

★ doporučené výrobky

sady vhodné pro elektrické pohony

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	86
montážní poloha	libovol.
převodový poměr	1:1
max. otáčky	5,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	175 kgmm <sup>2</sup>
moment pohonu naprázdno	0.25 Nm
přenositelný krouticí moment	9.5 Nm
hmotnost výrobku	2,300 g
kód rozhraní pohonu	D40B
kód rozhraní pro vstup motoru	80P
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS