


kyvná příruba CRSNCS-63

č. dílu: 2895923

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	63
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
varianty	vysoká ochrana proti korozi
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5a
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	576 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál kloubového ložiska	PTFE ušlechtilá ocel
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel