

ventil VOFD-L100T-

č. dílu: 2964753

FESTO

přímé řízení, jmenovitá světlost 10 mm



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
typ ovládní	elektrický
stavební šířka	51 mm
normální jmenovitý průtok	1,900 l/min
provozní tlak v Mpa	0 ... 1.2 MPa
provozní tlak	0 ... 12 bar
konstrukce	přímo řízený sedlový ventil
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	10 mm
princíp těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládní	žádný tlačítkem
typ řízení	přímo
směr proudění	reversibilní
vhodnost pro vakuum	ano
hodnota B	0.22
hodnota C	7.6 l/sbar
průtok při přívodu tlaku Kv	1.68 m3/h
průtok při odvětrání Kv	1.68 m3/h
normální jmenovitý průtok 2-3	1,888 l/min
vypínací čas	60 ms
spínací čas	40 ms
provozní médium	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
teplota média	-25 ... 60 °C
okolní teplota	-25 ... 60 °C
hmotnost výrobku	950 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	povrchově upravený hliník