


převlečná matice MCK-PK-9

č. dílu: 2967

FESTO

z kovu.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	vnitřní závit M16x1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
připojení pneumatiky 1	pro nátrubek s vnitřním průměrem 9 mm s maticí
materiál převlečné matice	tvárná slitina hliníku, eloxováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS