



elektromagnetický ventil

MZH-5/2-M3-L-LED

č. dílu: 30194

FESTO

Pneumatika Mikro, s elektromagnetickou cívkou a pomocným ručním ovládním, bez zásuvky.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok	80 l/min
provozní tlak	2 ... 7 bar
konstrukce	pístové šoupě
stupeň krytí	IP40 se zásuvkou
jmenovitá světlost	1.5 mm
typ řízení	nepřímo řízené
vypínací čas	21 ms
spínací čas	9 ms
spínací cyklus	100%
parametry cívky	24V DC: 0,55W
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	30 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	připojovací deska M3
připojení pneumatiky 2	připojovací deska M3
připojení pneumatiky 3	připojovací deska M3
připojení pneumatiky 4	připojovací deska
připojení pneumatiky 5	připojovací deska
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek