


připojovací deska NAUE-1/4-NPT-1-ISO

č. dílu: 30427

FESTO

s připojovacím obrázcem dle ISO 5599/I a připraveným, integrovaným elektrickým zapojením dle ISO 5599/I. Spodní přívody.



katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak	0 ... 16 bar
povolení	UL - Recognized (OL)
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení řídicího tlaku 12	1/8 NPTF
připojení řídicího tlaku 14	1/8 NPTF
připojení pneumatiky 1	1/4 NPTF
připojení pneumatiky 2	1/4 NPTF
připojení pneumatiky 3	1/4 NPTF
připojení pneumatiky 4	1/4 NPTF
připojení pneumatiky 5	1/4 NPTF