


přívodní kabel KDI-SB202-BU25

č. dílu: 30437

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	≤ 300 V
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-10 ... 80 °C
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku	210 g
elektrické připojení	přímá zásuvka / přímá zásuvka M12x1 / Sub-D 5 pinů / 25 pinů
struktura kabelu	4 x 0,14 mm ²
průměr kabelu	4.5 ... 6.5 mm
délka kabelu	5 m
typ upevnění	s převlečnou maticí klip
informace o materiálu převlečné matice	mosaz poniklováno
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu pláště kabelu	PUR
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měděná slitina pozlaceno