


spojovací vedení KMC-1-230AC-5

č. dílu: 30934

FESTO

připraven z výroby, pro elektromag. cívky C a N1.



katalogový list

parametr	hodnota
povolení	Germanischer Lloyd
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	320 g
elektrické připojení	zásuvka přípojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A
jmenovité napájecí napětí AC	230 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
připojení ochranného vodiče	k dispozici
délka kabelu	5 m
průměr kabelu	6 mm
struktura kabelu	3x0,75
stupeň krytí	IP67 dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	PC
materiál nástrčných kontaktů	bronz