


zásuvka s kabelem KMF-1-230AC-5

č. dílu: 30938

FESTO

připraven z výroby, pro elektromag. cívky F.



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	320 g
elektrické připojení	zásuvka
jmenovité napájecí napětí AC	230 V
připojení ochranného vodiče	k dispozici
délka kabelu	5 m
průměr kabelu	6 mm
struktura kabelu	3x0,75
stupeň krytí	IP67 dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	PC POM
materiál nástrčných kontaktů	bronz