


rozdělovací blok FR-9-M3-B

č. dílu: 30981

FESTO

Pro rozvětvení stlačeného vzduchu.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	2.5 mm
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
hmotnost výrobku	15 g
počet výstupů	9
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/8
připojení pneumatiky 2	vnitřní závit M3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník eloxovaný