



čidlo SMPO-1-H-B

č. dílu: 31008

FESTO

bez upevňovací sady.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	hrnatý
princip měření	magnetický
provozní tlak	2 ... 6 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
okolní teplota	-15 ... 60 °C
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,2 mm
doba sepnutí	< 30 ms
vypínací čas	< 25 ms
typ upevnění	průchozí dírou příslušenstvím
funkce ventilu	3/2
připojení pneumatiky	nástrčná koncovka PK-3
hmotnost výrobku	14 g
materiál tělesa	mosaz PA POM
ukazatel polohy sepnutí	optický
stupeň krytí	IP65
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L