


šroubení pro ochranné hadice MKGV-23-M32-B

č. dílu: 3152612

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
velikost balení	100
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	-40 ... 100 °C
typ upevnění	s vnějším závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál šroubení	PA