


# ložiskové těleso LBG-125

č. dílu: 31767

FESTO

pro sférické uložení s kyvnou přírubou SSNG nebo kloubovou hlavicí  
SGS pro válce DNGU, DNG, DNC.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	125
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	4,140 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	kuličková litina
materiál čepů	cementační ocel
materiál pojistky	pružinová ocel