


vodicí jednotka EAGF-P1-KF-25-300

č. dílu: 3192951
výběhový výrobek

pro elektrické válce EPCO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2025. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
zdvih	300 mm
zpětná vůle	0 μm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
max. zrychlení	25 m/s ²
max. rychlost	1 m/s
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
max. síla Fy	320 N
max. statická síla Fy	415 N
max. síla Fz	320 N
max. statická síla Fz	415 N
max. moment Mx	15 Nm
max. moment Mx, statický	19 Nm
max. moment My	10 Nm
max. moment My, statický	12 Nm
max. moment Mz	10 Nm
max. moment Mz, statický	12 Nm
posuvová síla	4 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	300 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1,080 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	12 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	12 g
těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	30 mm
přírůstek polohy těžiště pohybující se hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	4.5 mm
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel tvrdě chromováno
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál pohybové desky	hliník legovaný pro tváření eloxovaný