


přímočará jednotka SLM-16- -KF-A

č. dílu: 32782

FESTO

Středící kolíky nebo dutinky jsou obsaženy v dodávce jednotky. Čidla na SIEN-... mohou být objednána v rámci stavebnice kódem PV, PH, NV nebo NH. Objednávat je lze i jako náhradní díly.



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 800 mm
průměr pístu	16 mm
tlumení	P: pružné tlumič kroužky/desky na obou stranách tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
snímání polohy	pro čidla pro indukční čidla
varianty	základní provedení dutá pístnice dutá vodicí tyč a převodní deska
provozní tlak v Mpa	0.7 MPa
provozní tlak	7 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 60 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	121 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	121 N
pohybující se hmotnost	1,080 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvíhu	15 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	1,730 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	15 g
připojení pneumatiky	M5
materiál krytu	hliník
materiál těsnění	PA TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník