


přírubové upevnění FNG-32

č. dílu: 32940
výběhový výrobek

[pro válce DNG, DNGU.](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
odpovídá normě	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	221 g
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu upevnění	ocel pozinkováno
informace o materiálu šroubů	ocel pozinkováno