


přírubové upevnění FNG-100

č. dílu: 32945
výběhový výrobek

[pro válce DNG, DNGU.](#)

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	100
odpovídá normě	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	2,041 g
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu upevnění	ocel pozinkováno
informace o materiálu šroubů	ocel pozinkováno